

## 标准缓冲液



粉状试剂



pH/ORP/电导率标准液

## 温度规格

| PH 标准缓冲溶液                   |                           |                      |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1.标准缓冲溶液名称                  | 准确度                       | 规格                   |
| pH4.00 标准缓冲溶液               | $\pm 0.01\text{pH}$ (25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| pH6.86 标准缓冲溶液               | $\pm 0.01\text{pH}$ (25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| pH9.18 标准缓冲溶液               | $\pm 0.01\text{pH}$ (25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 2.标准缓冲溶液名称                  | 准确度                       | 规格                   |
| pH4.00 标准缓冲溶液               | $\pm 0.01\text{pH}$ (25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| pH7.00 标准缓冲溶液               | $\pm 0.01\text{pH}$ (25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| pH10.01 标准缓冲溶液              | $\pm 0.01\text{pH}$ (25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 电导率校准溶液:                    |                           |                      |
| 1.校准溶液名称                    | 准确度                       | 规格                   |
| 146.6 $\mu\text{S/cm}$ 校准溶液 | $\pm 0.3\%$ (25℃)         | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 1408 $\mu\text{S/cm}$ 校准溶液  | $\pm 0.3\%$ (25℃)         | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 12.85mS/cm 校准溶液             | $\pm 0.3\%$ (25℃)         | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 2.校准溶液名称                    | 准确度                       | 规格                   |
| 84 $\mu\text{S/cm}$ 校准溶液    | $\pm 0.3\%$ (25℃)         | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 1413 $\mu\text{S/cm}$ 校准溶液  | $\pm 0.3\%$ (25℃)         | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 12.88mS/cm 校准溶液             | $\pm 0.3\%$ (25℃)         | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| ORP (氧化 - 还原电位) 标准试剂:       |                           |                      |
| 标准试剂名称                      |                           | 规格                   |
| ORP 标准试剂                    | 260mV (25℃)               | 配 50ml               |
| 工作溶液及试剂:                    |                           |                      |
| 工作溶液及试剂名称                   |                           | 规格                   |
| PH(ORP)复合电极浸泡液              |                           | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 3.5mol/L 氯化钾 pH 电极外补充液      |                           | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 3.5mol/L 氯化钾(氯化银饱和)pH 电极补充液 |                           | 500ml/250ml/50ml (瓶) |